

品番 : EA860KR

品名 : AC100V/1.8kw(DC12V/3A) 発電機(インバーター式)



販売価格	201,000円(税抜) / 221,100円(税込)		
カタログ価格	201,000円(税抜) / 221,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 18:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0906ページ		



仕様

メーカー	ヤマハ(YAMAHA)	型番	EF1800iS
周波数	50/60Hz	出力	AC:1.8kVA(100V・18A) DC:36W(12V・3A)
使用時間	約10.5(1/4負荷)~4.2(定格)時間	燃料	無鉛ガソリン(タンク容量4.7L)
騒音レベル	57~65dB(周囲7m平均値)	サイズ	555(W)×300(D)×470(H)mm
重量	25kg		
空冷4サイクル			
EA860KRを2台繋げて行なう並列運転では3.6kVAの大出力が可能。(別途並列コードが必要)			
並列時交流 3.6kVA			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.