

品番：EA864CE-43

品名：[衝撃検知]窓用アラーム



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2424ページ		



製品の仕様 (スペック)

使用電池	コイン電池(単3形)CR2032×1個 (テスト用付属)
電池寿命	約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合) ※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります
検知方式	高精度衝撃検知
質量	約23g (電池別)
本体サイズ	(約)33×8×93(H)mm
重量	約23g (電池別)
カラー	ホワイト

窓の衝撃を検知して大音量で不審者撃退!

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	ASA-S11
検知方式	衝撃検知式	電源	CR2032(コイン電池)×1個(テスト用付属)
電池寿命	約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合) ※電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります	最大音量	約90dB/50cm(25秒間発報)
使用温度範囲	0℃~40℃	サイズ	本体:33×8×93(H)mm、マグネット部:11×9×32(H)mm
重量	23g		

屋内専用

雨や風、窓の開閉等の振動には反応せず、ガラスの割れる時の衝撃にだけ反応する高精度衝撃検知方式。

両面テープでガラス面に取り付けるだけの簡単設置。

警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。

型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付け可能。※注意:凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品

	<p><b>品番</b> EA864CE-44A</p> <p><b>コメント</b> 変更点:開放検知追加・入数</p>
---	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.