

品番：EA897AN-1

品名：AC100V・215W/ 450mm ツインファン



販売価格	31,100円(税抜) / 34,210円(税込)		
カタログ価格	31,100円(税抜) / 34,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 16:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0062ページ		



仕様

メーカー	ナカトミ	型番	TF-45V
ファン径	450mm	コード	2.4m
電流	1.78/2.15A	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz)	175/215W	最大風速(50/60Hz)	222/242m/min
最大風量(50/60Hz)	114/124m ³ /min	ファン	45cmアルミ製、3枚羽根
騒音値	61/63dB	サイズ	595(W)×605(D)×1360(H)mm
材質	羽根:アルミ製	重量	約13.5kg

3段速調式(強・中・弱)

上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。出入口の虫除けや物干しにも活躍します。

サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。

ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.