

品番 : EA897AN-11A

品名 : AC100V・188W/ 600mm ビッグファン



販売価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
カタログ価格	30,000円(税抜) / 33,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2024/10/06 16:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

#### 仕様

メーカー	ナカトミ	型番	BF-60JZ
ファン径	600mm	コード長	約2.4m
電流(50/60Hz)(A)	1.69/1.94	電源	単相100V(50/60Hz)
消費電力(50/60Hz)	139/150m/min	最大風速(50/60Hz)	137/150m/min
最大風量(50/60Hz)	317/322mm <sup>3</sup>	騒音値(50/60Hz)	71/75dB
サイズ	74.5(W)x36(D)x83(H)	材質	鉄(ファンはアルミ製60cm3枚羽根)
重量	約23.5kg	付属品	ハンドルx1 スタンドx1 タイヤx2 ハンドル用ボルトx2 スタンド用ネジx2 タイヤ用ボルト.ナットx2

サーマルプロテクター付き(復帰式加熱保護装置)付  
モーターを使用しておりますので、安心してご使用頂けます。

ダイヤル式スイッチにより、風量を三段階に調節できます。

タイヤ式で移動が簡単。

上下方向の角度調整が可能

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.