

品番：EA897AN-13A

品名：AC100V・385W/1000mm ビッグファン



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 72,300円(税抜) / 79,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 72,300円(税抜) / 79,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2024/10/06 16:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。

この商品は車上渡し品です。

仕様

| | | | |
|----------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| メーカー | ナカトミ | 型番 | BF-100VZ |
| ファン径 | 1000mm | コード長 | 約2.4m |
| 電流(50/60Hz)(A) | 3.70/4.10 | 電源 | 単相100V(50/60Hz) |
| 消費電力(50/60Hz) | 329/385W | 最大風速(50/60Hz) | 189/192m/min |
| 最大風量(50/60Hz) | 658/678m ³ /min | 騒音値(50/60Hz) | 75/76dB |
| サイズ | 113(W)x38(D)x122(H)cm | 材質 | 鉄(ファンはアルミ製100cm3枚羽根) |
| 重量 | 約38.5kg | | |

サーマルプロテクター付き(復帰式加熱保護装置)付
モーターを使用しておりますので、安心してご使用頂けます。

タイヤ付きで移動が簡単。

上下方向の角度調節が可能。

単層100V電源なので幅広い環境で使用可能。

大風量で広範囲に送風可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.