

品番：EA897BB-8SB

品名：DC14.4V 電動ブロワ(充電式)



販売価格	42,600円(税抜) / 46,860円(税込)		
カタログ価格	42,600円(税抜) / 46,860円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:22現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	DBL140※ESCOオリジナルセット品
バッテリー	14.4V(リチウムイオン3.0Ah)	充電時間	約27分
連続使用時間	(強):約21分、(弱):約30分	サイズ	555×163×225mm
重量	1.8kg(電池パック含む)	風量	0~1.7m <sup>3</sup> /min(ノズル有) 0~2.3m <sup>3</sup> /min(ノズル無)
最大風速	0~62.7m/s(ノズル有) 0~17.2m/s(ノズル無)	風圧	0~3.5kPa
充電器	AC100V	付属品	ノズル(220mm)、ベルトフック、バッテリー、充電器
用途	・各種機械の清掃 ・作業現場の清掃 ・木材の切屑の吹き飛ばし ・乾燥作業		

吸い込み、吹き飛ばし

無段変速

取り回し良好なコンパクトボディ

風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付

電池残量表示付

代替品

	<p><b>品番</b> EA897BB-59B <b>コメント</b> DC14.4Vバッテリー互換性なし</p>
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.