



品番 : EA897SB-100E

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/スイング付)



販売価格	112,000円(税抜) / 123,200円(税込)		
カタログ価格	112,000円(税抜) / 123,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



### 仕様

メーカー	スイデン (Suiden)	型番	SS-28DJ-1
電源	100V	コード	2.0m
首振り	有 ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。	消費電力(50/60Hz)	950/1180W
冷房能力(50/60Hz)	2.3/2.7kw	ドレンタンク	5L
サイズ	390×430×860(H)mm	重量	40kg
延長ダクト(オプション)	冷風用: EA897SD-11 排熱用: EA897SD-12	騒音値	50Hz: 66.4dB, 60Hz: 69.4dB
冷媒封入量	400g	IPコード	IP10
運転可能条件	25°C (50%) ~ 45°C (40%)		

冷媒 R410採用

風量調節可能(強・弱)

キャスター(φ75mm)付

安心&長持ちの全閉型ファンモーター搭載

前面以外の3面を壁にピッタリと寄せられます。

1口冷風タイプ

全閉式ファンモーター

熱交換器一体型のミニドレンタンク。半透明のドレンタンクなのでドレン残量が一目でわかります。


冷風ファン・排気ファンにシロッコファンを採用する事でダクトを延長し冷風を遠く離れた人へ運び、排気熱を室外に排気できます。  
※別売りの延長冷風ダクト(EA897SD-11)、延長排気ダクト(EA897SD-12)が必要です。

モーター周囲の空気がモーター内に流入しない構造なので、ホコリの多い現場でも使用できます。

便利な排水機能(ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。)  
※ホースは内径φ16mmのものをご用意ください。

自動首振り装置(広範囲に涼風を送ります。ダクトの正面を中心に左右45°に首振りします。)

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA897SB-100G</p> <p><b>コメント</b> 変更点: 冷媒・冷房効率UPなど</p>
---	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.