

品番：EA898BR-6A

品名：300mm/DC25.2V 芝刈機(充電式)



販売価格	78,700円(税抜) / 86,570円(税込)		
カタログ価格	78,700円(税抜) / 86,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 22:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2619ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	BLM-2300
刈込幅(mm)	230	刈込能力(m ² /h)	550
電源	充電式リチウムイオンバッテリー	刈り高さ	5~25mm
集草容量	17L	サイズ	340×1080(790)×920(290)mm
重量	11.3kg	充電時間	約85分
刈込面積	約40坪	回転数	2,900min
バッテリー容量	25.2V 5,000mAh	付属品	六角棒レンチ(5mm)、リヤホイールホルダ、グラスキャッチャ、電池パック、充電器、刃研ぎ用研磨材(9g)、ブラシ

リール式3枚刃でシャープな切れ味で芝にやさしい

電池残量、通電状態を知らせるLEDモニター搭載

ラッピング機構付

コードレス(充電式)なので電源からの距離を気にせずどこでも芝刈り

静音でご近所を気にせずいつでも芝刈り

