

品番：EA898CA-27

品名：DC18V/350mm チェーンソー(充電式/本体)



販売価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
カタログ価格	39,000円(税抜) / 42,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 02:28現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2594ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	BCS-1836L5
仕様	本体のみ	有効切断長	350mm
バッテリー	18V(リチウムイオン5.0Ah)	充電時間	84分
サイズ	227×778×224(H)mm	重量	3.7kg
付属品	チェンオイル、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー		

ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現

ワンランク上のスピーディな切断能力

電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ

スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制

ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能

代替品

	品番	EA898CA-27A
	コメント	変更点:ブランド



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.