

品番：EA898CA-2C

品名：300mm チェーンソー(電動)



販売価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
カタログ価格	13,400円(税抜) / 14,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 04:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2594ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	CS-3002
有効切断長	300mm	電源	100V・790W・8.3A
オイルタンク容量	100ml	サイズ	176(W)×570(L)×175(H)mm
コード長	2m	重量	2.2kg
チェンスピード	7.3m/s	ソーチェン	90PX-45E
付属品	ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(50ml)、取扱説明書		

切れ味の良い軽快な切断作業を実現

コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ

長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構

ハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用。

タンク容量はたっぷり100ml。余分なオイルを循環し再利用するオイルリターン機構を採用し、長い時間使用できます。

モーター冷却用の風窓は、ブラインド構造を採用。故障の原因となる小石の侵入を防ぎます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.