

品番：EA898CK-11

品名：175mm/DC18V チェーンソー



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 29,800円(税抜) / 32,780円(税込) | | |
| カタログ価格 | 29,800円(税抜) / 32,780円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2024/10/07 04:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2593ページ | | |



仕様

| | | | |
|----------|---------------------|----------|------------------------------|
| メーカー | 工進 | 型番 | SCS-1820R |
| 有効切断長 | 175mm | バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah) |
| 充電時間 | 約60分 | サイズ | 205(W)×620(L)×230(H)mm |
| 重量 | 3.0kg(バッテリーなど付属品含む) | 付属品 | バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル |
| モーター | ブラシモーター | 作業量 | φ100mm×30本、φ30mm×300本(松材の場合) |
| ガイドバー長さ | 250mm(有効切断長さ:175mm) | チェーンスピード | 6.0m/s |
| 最大推奨切断径 | φ175mm | チェーン形式 | 90PX-40 |
| チェーンピッチ | 3/8" | チェーンゲージ | 0.043" |
| ドライブリンク数 | 40コマ | 使用オイル | 市販のチェーンソーオイル |
| オイルタンク容量 | 140ml | 給油方式 | 自動 |
| 使用環境温度 | 5~40℃ | 連続使用時間 | 満充電のバッテリーを1回使い切る毎に、20分程度の休憩 |

太い枝から細い枝までしっかり切れるチェーンソー

身体への負担が少なく、太枝が切断しやすいリアハンドル式

充実した安全機能で初めての方にも安心(ブレーキ機能、2段階スイッチ付)

チェーンの調整・交換は工具不要で簡単

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.