

品番 : EA898RB-1

品名 : AC100V/180W 草刈機(電動)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,600円(税抜) / 14,960円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,600円(税抜) / 14,960円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/10/07 04:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2612ページ | | |



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

| | | | |
|------------------|---------------|-------|---|
| メーカー | 京セラ | 型番 | AK-1800 |
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 刈刃サイズ | φ160mm |
| 全長 | 1400mm | 重量 | 1.8kg |
| 電源 | AC100・180W・2A | 回転数 | 3600回/分 |
| コード長 | 0.25m | 付属品 | 六角棒レンチ、レンチピン、10m延長コード、金属8枚刃、キワ刈りガード、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル(蝶ボルト付) |
| 二重絶縁 | | | |
| やわらかい雑草の刈込に | | | |
| キワ刈りに便利なキワ刈りガード付 | | | |

代替品

| | |
|------|------------|
| 品番 | EA898RB-1A |
| コメント | ブランド変更 |



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.