

品番 : EA898RB-11

品名 : AC100V/560W 草刈機(電動)



販売価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
カタログ価格	30,600円(税抜) / 33,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 04:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2612ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	AKS-6000
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ230mm
全長	1780mm	重量	5.2kg
回転数	7,800rpm	電源	AC100V・560W
付属品	刈刃カバー、飛散保護カバー、保護めがね、肩掛バンド、(+ )ビットソケット、六角棒レンチ、チップソー(36山)、10m延長コード		

排気量22mlのエンジン式刈払機と同等のパワーで作業できます。

#### 代替品

	品番	EA898RB-1A
	コメント	AC100V/180W 刈刃サイズ : 160mm

