

品番：EA898RB-26

品名：DC25.2V 草刈機(充電式)



販売価格	56,500円(税抜) / 62,150円(税込)		
カタログ価格	56,500円(税抜) / 62,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 04:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2611ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	BK-2300A
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ230mm
全長	1735mm	重量	5.5kg(電池パック含む)
電源	25.2V(リチウムイオン4000mAh)	充電時間	80分
連続使用時間	45分	付属品	軽量チップソー、六角棒レンチ、収納バッグ、ドライバ付ソケット、刈刃カバー、飛散防護カバー、充電器、電池パック、肩掛けバンド、保護めがね
回転数	高速:5500回/分 標準:4500回/分	刈刃寸法	軽量チップソー、 外径230×内径25.4mm(36P)
刈込面積	約30坪(99.17㎡) (1充電あたり)		

動作音が静かなので、学校や病院早朝の住宅地など騒音が気になる環境に最適

作業シーンに合わせて回転スピードを切換え(通常/高速モード)

ナイロンコードも使えて便利!

代替品



**品番** EA898RB-31

**コメント** 仕様をご確認ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.