

品番：EA898RB-27

品名：DC25.2V 草刈機(充電式)



販売価格	56,800円(税抜) / 62,480円(税込)		
カタログ価格	56,800円(税抜) / 62,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 04:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2611ページ		



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	BK-4000
※注意※	【お客様組立品】	刈刃サイズ	φ230mm
全長	1735mm	重量	5.5kg(電池パック含む)
電源	25.2V(リチウムイオン4000mAh)	充電時間	80分
連続使用時間	45分	付属品	軽量チップソー、六角棒レンチ、収納バッグ、ドライバ付ソケット、刈刃カバー、飛散防護カバー、充電器、電池パック、肩掛けバンド、保護めがね
回転数	高速:5500回/分 標準:4500回/分	刈刃寸法	軽量チップソー、 外径230×内径25.4mm(36P)
刈込面積	約40坪(132.23㎡) 1充電あたり		

エンジン式と同じ感覚で扱える形状とバランス!

公共施設や別荘地など作業音が気になる場所に最適な低騒音

エンジン式並みの力強さ

ナイロンコードも使える

代替品

	<p>品番 EA898RB-31</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p>
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.