

品番：EA898RC-29

品名：φ255mm 草刈機(エンジン付)



販売価格	44,500円(税抜) / 48,950円(税込)		
カタログ価格	44,500円(税抜) / 48,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 04:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	EKM-2630A
刈刃サイズ	255mm	ブレード穴径	25.4mm
燃料タンク容量	0.6L	排気量	25.6mL
燃料	レギュラーガソリン:2サイクルエンジン オイル=50:1 (FC級/FD級)	点火方式	電子点火
点火プラグ	NGK BPMR8Y	サイズ	(L)1770×(W)596×(H)434mm
重量	5.0kg	付属品	刈刃(チップソー40P)、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、工具袋、六角棒レンチ、ソケットレンチ

左右非対称両手ハンドル採用で体の中心に近い位置でハンドルを握ることができ、左右に振りやすく、腕や腰などの負担も少なく、長時間作業でも疲れにくい

スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ

レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構

リコイルの引きが軽く始動が簡単なKスタート

陸内協排ガス3次自主規制適合エンジン搭載「クリーン50」

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.