

品番：EA898RC-36D

品名：φ230mm 草刈機(エンジン付)



販売価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
カタログ価格	41,000円(税抜) / 45,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	京セラ	型番	EKM-2300A
刈刃サイズ	φ230mm	ブレード穴径	25.4mm
エンジン種類	2サイクル	排気量	20.6ml
燃料	混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジン オイルFC級/FD級)	燃料タンク容量	0.4L
連続運転時間(目安)	25分	サイズ	1765×596×430(H)mm
重量	4.7kg	キャブレター	ダイヤフラム式
点火方式	電子点火	点火プラグ	NGK BPM6A(抵抗入り)
付属品	刈刃(チップソー)、刈刃カバー、飛散 防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、 収納袋(ビニール)、六角棒レンチ、 ソケットレンチ、スパナ		

3次規制適合

両手非対称ハンドルタイプなので、体の中心に近い所でハンドルが握れる為、左右に振りやすく、腰や腕などの負担が少なく長時間作業でも疲れにくい

スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます

レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構

部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています

始動が簡単、リコイルの引き力が軽い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.