

品番：EA898RF-14A

品名：160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン(充電式)



販売価格	26,100円(税抜) / 28,710円(税込)		
カタログ価格	26,100円(税抜) / 28,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/07 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2619ページ		



#### 仕様

メーカー	京セラ	型番	BB-1800
電源	DC18V(リチウムイオン1.5Ah)	刈込幅(mm)	160
全長(mm)	358	重量(kg)	1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスシェーバーは含まない。電池パックは含む。
ストローク数	1250回/分	刈込み高さ	15・20・25mm
充電時間	69分	一充電当たりの作業量	(目安)約60分
付属品	ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスシェーバー、充電器、電池パック		

両刃駆動方式

リチウムイオン電池搭載

キワをキレイに刈れる

キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる

刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節

芝の後片付けが楽になるグラスシェーバ付

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.