

品番：EA899AR-116B

品名：[充電式/DC18.0V] 掃除機(紙パック式)



販売価格	37,900円(税抜) / 41,690円(税込)		
カタログ価格	37,900円(税抜) / 41,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 00:20現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2518ページ		



**バッテリーの上手な扱い方**  
①過充電を繰り返さない。  
②充電が完了したところで使用を中止し、充電器から取り出す。  
③充電器はなるべく10〜30℃で使用して下さい。  
④充電器の温度が熱い状態になります。  
⑤充電中に水をかけないで下さい。  
⑥充電中に充電ケーブルが破損の原因になります。  
⑦充電ケーブルは、充電完了状態で保管して下さい。

**マークの説明**  
① 掃除機は、ゴミを吸引してゴミをゴミ袋に集めます。紙パック式で掃除機です。  
② 紙パックを交換してください。このマークは紙パックの交換を促します。  
③ 紙パックは、ゴミを吸引した後に、ゴミをゴミ袋に集めます。紙パックを交換してください。


**吸込仕事率**  
吸込仕事率は、掃除機の吸引能力を示す目安として用いられており、数値が大きいほど、吸引能力が高いです。

仕様

メーカー	京セラ	型番	BHC-1810L5 ※ESCOオリジナルセット品
セット内容	ハンディークリーナー(EA899AR-16SC) バッテリー 充電器 丸ブラシ 棚ブラシ フレキシブルホース 紙パック10枚 手提げバッグ	連続使用時間	(強)20分、(弱)40分
吸込仕事率	(強)60W、(弱)20W	騒音値	強: 76dB(サイクロンユニット未装着)
サイズ	455(※970)×121×188(H)mm ※( )内の数字は延長管、ワイドノズルを取付けた状態の寸法です。	重量	1.5kg
充電時間	84分	集じん容量	ダストバッグ使用時: 0.5L、紙パック使用時: 0.33L
付属品	延長管、ワイドノズル、すき間ノズル、丸ブラシ棚用ブラシ、フレキシブルホース、紙パック(10枚)、サイクロン式ユニット		
排気がクリーンな掃除もできるサイクロン式 ユニット付属			

使用電池	18V仕様 (リチウムイオン5.0Ah(付属))	
充電器・バッテリー付		

代替品

	<p><b>品番</b> EA899AR-19</p> <p><b>コメント</b> 仕様ご確認ください</p>
--	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.