

品番：EA899AR-18

品名：DC18.0V 掃除機(充電式/サイクロン式/紙パック)



販売価格	40,100円(税抜) / 44,110円(税込)		
カタログ価格	40,100円(税抜) / 44,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 04:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2520ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	DHC180L5
使用電池	18V仕様リチウムイオン(5.0Ah)	集じん容量	ダストパック:0.5L 紙パック:0.33L
電源	充電式(リチウムイオン電池)	連続使用時間	弱:45分 中:35分 強:20分
騒音値	強:73dB 中:70dB 弱:65dB	吸込仕事率	90W
サイズ	455(970)×121×188(H)mm	重量	1.5kg
充電時間	84分	色	白
付属品	電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダ付)、ワイドノズル、すき間ノズル、紙パック:(10枚入り)、ダストパック、サイクロン式ユニット、逆止板		

粉じんの吸収に優れ、目詰まりを防ぐサイクロン式ユニットを装備

サイクロン式ユニットは、工具なしで分解して水洗い可能です。

収納時に便利なストラップ

ブラシレスモーター採用

電池残量表示機能を搭載

紙パック

代替品



品番 EA899AR-19

コメント 仕様ご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.