




品番：EA899GH-1

品名：20L [家庭用]スーパー(手押し式)



販売価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
カタログ価格	24,400円(税抜) / 26,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2024/10/06 16:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2531ページ		



#### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.766-320.0
商品名	S4	用途	舗装道路、通路、中庭、ガレージの入り口、家の周りの小道やエリアの清掃、ガレージや地下室の清掃、春の花吹雪や秋の落ち葉・火山灰の掃除など
コンテナ容量	20L	サイズ	760×600×940(H)mm
重量	9.8kg	清掃幅	510mm
清掃能力	1800m <sup>2</sup> /h	付属品	サイドブラシ
材質	本体/フレーム:プラスチック		

広いスペースの清掃に便利な掃き掃除用の清掃機器です。

押して歩くだけでゴミを掃き込みます。

サイドブラシがほこりの溜まりやすい隅、へこみ、隙間などから、きれいにほこりやゴミを取り出します。

清掃の際はハンドルの角度を自由に変えることができるので、使用する方に最適な高さに調整できます。

ゴミ捨ては、本体からダストボックスを取り外してゴミに触れることなく、簡単に廃棄することができます。

収納の際はハンドル部分を折りたたんで片付けることができるのでスペースを取りません。

フットプレート

足をかけるだけで簡単に折り畳めるので楽にお片付け。立てて収納できるので場所をとりません。

サイドブラシ固定スクリュー

工具いらずの取り付けなので、簡単、かつスピーディなセットアップできます。

長さ2段階調整延長ハンドル

高さを自由に変えられるので、清掃者の背の高さに合わせて高さを調整できます。

自立可のダストコンテナ

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.