


品番：EA899HC-38

品名：DC10.8V ハンディークリーナーセット(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 21,100円(税抜) / 23,210円(税込) | | |
| カタログ価格 | 21,100円(税抜) / 23,210円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2024/10/06 22:24現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|-------|-----------------------------------|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | R12DC(BSW) |
| 用途 | 清掃作業に | 仕様 | ダストケース集じん方式 |
| バッテリー | リチウムイオン(DC10.8V/2.0Ah) | 吸込仕事率 | (強):約30W (標準):約18W (弱):約10W |
| 連続使用時間 | (強):約16分 (標準):約27分 (弱):約36分 | 充電時間 | 約30分 |
| 集じん容量 | 0.56L | 騒音値 | 70dB |
| サイズ | 460×102×140mm (ノズル取付時:987×102×140mm) | 重量 | 1.1kg ※電池装着時 |
| 付属品 | 床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、充電電池、充電器、電池カバー | カラー | ホワイト |

紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能

<動作がスムーズ!>

底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!
段差も乗り越えやすい!

<パネルスイッチ>

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。

<お知らせランプ>

使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすい!

強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、壁際も逃さないパワフルな吸引を実現!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.