

品番：EA899HC-39

品名：DC10.8V ハンディークリーナー本体(充電式)



販売価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
カタログ価格	8,800円(税抜) / 9,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R12DC(NN)
用途	清掃作業に	仕様	充電器・バッテリーなし
バッテリー	リチウムイオン【別売り】 (DC10.8V)	吸込仕事率	(強):約30W (標準):約18W (弱):約10W
連続使用時間	(強):約16分 (標準):約27分 (弱):約36分	充電時間	約30分
集じん容量	0.56L	騒音値	70dB
サイズ	460×102×140mm (ノズル取付時:987×102×140mm)	重量	1.1kg ※電池装着時
付属品	床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル	カラー	ホワイト
交換充電電池	EA813HD-16 ※別売り	充電器	EA813H-12 ※別売り

紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能

<動作がスムーズ!>

底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!

段差も乗り越えやすい!

<パネルスイッチ>

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。

<お知らせランプ>

使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすい!

強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、壁際も逃さないパワフルな吸引を実現!

※バッテリー・充電器は付属していません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.