



品番：EA899HC-43A

品名：DC36.0V/2.5Ah ハンディークリーナー(サイクロン/充電式)



販売価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
カタログ価格	59,200円(税抜) / 65,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 00:15現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2520ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R36DB(SC)(XP)
使用電池	36V仕様 リチウムイオン2.5Ah(付属)	集じん容量	400ml(1室)、100ml(2室)
バッテリー	36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah) (工具本体にて自動切替)	連続使用時間	(強)15分、(標準)30分、(弱)60分
吸込仕事率	(強)90W、(標準)50W、(弱)25W	サイズ(ハンディー時)	519×112×180(H)mm
重量	1.8kg	充電時間	25分
付属品	床用ノズル、延長管、すき間用ノズル	カラー	パールホワイト

紙パック不要

吸込力が持続する2段サイクロンを搭載

高回転ブラシレスファンモーター搭載

替バッテリー:EA813HF-17B

高性能(HEPA)フィルタ採用によりクリーンな排気

フィルタのお手入れお知らせランプ付

吸引力が3段階に切替可能

LEDライト付

大きなゴミと空気を大形サイクロンで遠心分離後、細かいゴミを小形サイクロン(10気筒)で遠心分離します。残った微粒子は高性能(HEPA)フィルタがキャッチ。そのため、フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。

底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。

車輪位置の最適化により段差での引っ掛かりを低減します。

前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しでも引いてもしっかりとゴミを吸込みます。

代替品



品番 EA899HC-43B
コメント バッテリーデザイン変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.