

品番：EA899HC-47

品名：DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナー(充電式)



販売価格	54,300円(税抜) / 59,730円(税込)		
カタログ価格	54,300円(税抜) / 59,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 00:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2520ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R18DB
サイズ	510×112×169(H)mm(ノズル取付: 1026mm)	重量	1.7kg
連続使用時間	(強)40分、(標準)48分、(弱)66分	吸込仕事率	(強)25W、(標準)18W、(弱)10W
充電時間	25分	使用電池	36V仕様 リチウムイオン2.5Ah(付属)
付属品	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル	集じん容量	0.4L

紙パック不要

替バッテリー:EA813HF-17A

吸込力が持続する1段サイクロン搭載

お手入れが簡単なダストケース集じん方式サイクロン

2層フィルタ(ハイクリーン+不織布)採用により捕集性能アップ

吸込力が3段階に切替可能

LEDライト付

低騒音で快適作業(68dB)

代替品



品番 EA899HC-47A
コメント 本体同じ/付属電池・充電器違い

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.