

品番：EA899HC-47A

品名：DC18V ハンディークリーナーセット(サイクロン/充電式)



販売価格	61,200円(税抜) / 67,320円(税込)		
カタログ価格	61,200円(税抜) / 67,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:18現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R 18DC(S)(NN) ※ESCOオリジナルセット品
用途	清掃作業に	仕様	1段サイクロン方式
吸込仕事率	(強):約25W (標準):約18W (弱):約10W	連続使用時間	(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 ※EA813HF-17B装着時
バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)	充電時間	満充電:約25分
集じん容量	0.4L	サイズ	511×112×(H)169mm (延長管・ノズル取付け時長さ: 1027mm)
重量	1.8kg ※EA813HF-17B装着時	付属品	リチウムイオン電池(18V)x1個・充電器 ・床用ノズルB・延長管(ノズルホルダ付) ・スキマノズル

サイクロン方式で吸込み能力が持続します。

2層フィルタの採用により細かいゴミも逃さずキャッチします。

ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。

