

品番：EA899HC-52A

品名：DC36.0V ハンディークリーナーセット(充電式)



販売価格	54,420円(税抜) / 59,862円(税込)		
カタログ価格	54,420円(税抜) / 59,862円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/07 00:22現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2520ページ		



フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R36DA(XP) ※ESCOオリジナルセット品
仕様	バッテリー・充電器セット・手提げバッグ付	セット内容	ハンディークリーナー (EA899HC-42A) 床用ノズル 延長管(ノズルホルダ付) スキマノズル フレキシブルホース 棚用ブラシ ラウンドブラシ 急速充電器(冷却機能付) 充電池(EA813HF-17B) 電池カバー 収納バッグ
集じん容量	0.56L	使用電池	36V仕様 リチウムイオン2.5Ah(付属)
連続使用時間	強: 約15分 中: 約30分 弱: 約60分	吸込仕事率	強: 155W 標準: 65W 弱: 35W

充電時間	実用充電:約19分 満充電:約25分	サイズ	476×112×169mm (ノズル取付:1003mm)
重量	1.6kg(ノズル、延長管除く)		
集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。			
パワフル&低騒音 72dB			
フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。			
ハンディ作業も可能です。			
フィルタの目詰まりによる吸引力の低下をランプでお知らせします。			
吸引力を3段階に切替可能です。			
LEDライト付			
除じん機構搭載(特許)			
高回転ブラシレスファンモーター搭載			
紙パック不要			

代替品

	品番	EA899HC-52C
	コメント	バッテリーデザイン変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.