

品番：EA899HC-6BS

品名：DC14.4V/6.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 46,700円(税抜) / 51,370円(税込) | | |
| カタログ価格 | 46,700円(税抜) / 51,370円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/10/06 20:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 2519ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | R14DSAL(LYP) |
| 仕様 | 充電器・バッテリー付 | 電源 | 充電式 (14.4Vリチウムイオン電池6.0Ah) |
| 充電時間 | 約30分 | 連続使用時間 | 約42分 (充電池【EA813HE-16】使用時) |
| 吸込仕事率 | 35W | 集じん容量 | 560ml |
| 騒音値 | 70dB | 本体サイズ | 438×114×153(H)mm、 (床用ノズル取付時: 969×114×153(H)mm) |
| 重量 | 1.3kg(充電池装着時) | 付属品 | 床用ノズル、 延長管(ノズルホルダ付)、 すき間用ノズル、 急速充電器(冷却機能付)、 充電池(EA813HE-16)、 電池カバー |
| 交換充電池 | EA813HE-13、 EA813HE-4、 EA813HE-14、 EA813HE-15、 EA813HE-16 | | |

パワフルな吸引力

強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。

ダストケース集じん方式

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。

LEDライト付

吸込み口を明るく照らします。

斜めカットの接続口

ノズル・延長管なしでもお掃除できます。



トリガ式スイッチ

こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。

安心の電池多重保護回路内蔵

メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。

代替品

| | |
|---|--|
|  | <p>品番 EA899HC-6C コメント 変更点: 本体、バッテリー、充電時間</p> |
|  | <p>品番 EA899HC-42B コメント DC36V仕様</p> |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.