

品番：EA899HC-7D

品名：DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式)



販売価格	54,900円(税抜) / 60,390円(税込)		
カタログ価格	54,900円(税抜) / 60,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	2519ページ		



【バッテリーの上手な扱い】
① 充電時、充電ランプが点灯している間は、バッテリーを抜き取らないでください。
② 充電時、充電ランプが点灯している間は、充電器の電源を切らないでください。
③ 充電時、充電ランプが点灯している間は、充電器の電源を切らないでください。
④ 充電時、充電ランプが点灯している間は、充電器の電源を切らないでください。
⑤ 充電時、充電ランプが点灯している間は、充電器の電源を切らないでください。

紙パック
不要

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R18DTB(NN) ※ESCOオリジナルセット品
仕様	充電器・バッテリー付	電源	充電式 (18Vリチウムイオン電池5.0Ah)
充電時間	約32分 (充電器【EA813H-10B】使用時)	連続使用時間	40分
吸込仕事率	40W	集じん容量	560ml
騒音値	68dB	本体サイズ	476×112×170(H)mm、 (床用ノズル取付時： 1003×112×170(H)mm)
重量	1.7kg(充電電池装着時)	付属品	床用ノズル 延長管(ノズルホルダ付) すき間用ノズル 急速充電器(EA813H-10B) 蓄電池(EA813HF-17A)
交換充電電池	EA813HF-17A、EA813HF-16 EA813HF-6、EA813HF-15		

紙パック不要

静音で快適作業 パワー変わらず静音化

トリガスイッチでこまめにON・OFF可能

ハイクリーンフィルタ搭載

濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できます。

ダストケース集じん方式

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。

サイクロン一体形のため狭い隙間にもノズルが入り、手が届きにくい隙間や奥の掃除にも便利です。

ハンディ作業でもサイクロンが使えます。さらに軽量床用ノズルで取り回ししやすいです。

サイクロン式ユニットにスキマノズルが直接付けられ便利

代替品



品番 EA899HC-7E

コメント 変更点:ノズル

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.