

品番：EA899HK-1A

品名：DC36.0V 乾湿両用コードレスクリーナー(本体のみ)



販売価格	65,500円(税抜) / 72,050円(税込)		
カタログ価格	65,500円(税抜) / 72,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2523ページ		



バッテリーの上手な扱い方

- ① 過充電しないように、パワーが切れるところで使い終わってください。
- ② 電池温度はなるべく10~30℃で使用してください。それ以外の温度だと故障の原因になります。
- ③ 雨・雪に濡らさないでください。水や雪がたまることで故障の原因になります。
- ④ 充電中は充電ケーブルを接続して充電してください。

マークの説明

- 紙パック不要** 紙パックは不要です。ゴミはゴミタンクに直接落ちます。紙パックを捨てなくて済みます。
- 紙パック** 紙パックを交換する際は、ゴミタンクを空にしてから交換してください。
- 紙パック** 紙パックの交換は、ゴミタンクの蓋を開けてから行ってください。

吸込仕事率

吸込仕事率は、掃除機の吸込力を数値目盛として表現している値で、数値が大きいほど、吸込力が優れています。



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP3608DA(L)(NN)
集じん容量	8L	吸水容量	6L
モーター	DCブラシレスモーター	フィルタ	布フィルタ
吸込仕事率	300W	蓄電池	マルチボルト蓄電池
充電時間	約40分	電圧/容量	36V-4.0Ah/18V-8.0Ah
最大風量	3.5m ³ /min	最大真空度	20.1KPa
騒音値	62dB(80W時)	連続使用時間	ecoモード:約120分、標準モード:約52分、ターボモード:約14分
サイズ	331×369×408mm	重量	9.2kg
ホース	Φ38mm×1.5m	付属品	ホース(内径φ38×長さ1.5m/一般清掃用)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス

パワーが欲しいときに便利なパワーモード搭載

電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けことができます。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.