

品番：EA899HK-2

品名：DC36.0V/8.0L 乾湿両用コードレスクリーナー(充電式)



販売価格	136,900円(税抜) / 150,590円(税込)		
カタログ価格	136,900円(税抜) / 150,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:25現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2523ページ		



バッテリーの上手な扱い方

- ①過充電しないですべて充電完了のランプが点滅するまで充電してください。
- ②電圧低下するべく10-30分で使用してください。
- ③雨・雪に濡らさないでください。
- ④保管の際は、湿度の高い状態で保管しないでください。

マークの説明

- 紙パック不要** 紙パックは不要です。ゴミはゴミタンクに直接集まります。紙パックを交換する必要はありません。
- 紙パック** 紙パックを取り替えて使用してください。ゴミが満杯になったら、紙パックを交換してください。
- 紙パック** 紙パックを取り替えて使用してください。ゴミが満杯になったら、紙パックを交換してください。

吸込仕事率

吸込仕事率は、掃除機の吸込力を数値目盛として表現している値で、数値が大きいほど、吸込力が優れています。



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP3608DA(L)(2WP)
電源	36Vマルチボルト蓄電池	吸込仕事率	300W
最大真空度	20.1KPa	最大風量	3.5m ³ /min
サイズ	331×369×408mm	重量	9.2kg
充電時間	約40分	フィルタ	布フィルタ
連続使用時間	ecoモード:約120分 標準モード:約52分 ターボモード:約14分	騒音値	62dB(標準モード時)
容量(L)	集じん:8、吸水:6	セット内容	ホース(内径φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、替バッテリー(EA813HF-19A)、充電器(EA813H-18A)、ツールボックス

AC100V同等のパワー「吸込み仕事率300W」と充実の連続使用時間

強い吸込み力を持続できるエアブロー除じん採用

完全コードレス化で現場の安全をサポート

電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。

収納に便利なコンパクトボックス付

パワーが欲しいときに便利なパワーモード搭載

取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

代替品



品番 EA899HK-2A
コメント 変更点:充電池変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.