

品番：EA899PA-3A

品名：DC14.4V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)



販売価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
カタログ価格	25,000円(税抜) / 27,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 20:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2518ページ		



#### 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ37A3-B
使用電池	14.4V仕様	吸込仕事率	強:27W 標準:12W
サイズ	452×160×1240mm(本体のみ)	重量	890g(本体のみ)
集じん容量	650ml	連続使用時間	強:45分、標準80分
付属品	フロアノズル すきまノズル 延長管 すきまノズルホルダ すきまノズル用ゴムカバー ごみフィルター フィルター格子 保護フィルター	騒音値	83dB

紙パック不要

※電池パック、充電器は別売り

充電器、バッテリーは付属していません。

#### 代替品

品番	EA899PA-5
コメント	同一商品



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.