

品番：EA899PA-7

品名：DC14.4V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)



販売価格	56,100円(税抜) / 61,710円(税込)		
カタログ価格	56,100円(税抜) / 61,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:27現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2518ページ		



#### 仕様

メーカー	パナソニック	型番	EZ37A3LJ1F-B
使用電池	14.4V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)	集じん容量	0.65L
連続使用時間	強:約45分、標準:約80分	吸込仕事率	強:27W、標準:12W
サイズ(ハンディー時)	452×124×160mm	重量	0.89kg(本体のみ)
充電時間	実用:約40分、フル:約60分	付属品	バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター
用途	段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に		

小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減

クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て

サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ

石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.