

品番：EA903-4A

品名：2.01m はしご兼用脚立(ワイド`ステップ` / 伸縮脚)



販売価格	42,000円(税抜) / 46,200円(税込)		
カタログ価格	42,000円(税抜) / 46,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 00:19現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ	1831ページ		



最大使用荷重
100kg

幅広踏ざんで高さ調整の範囲が大きい伸縮脚付はしご兼用脚立

仕様

メーカー	アルインコ(ALINCO)	型番	PRT-180FX
最大使用荷重	100kgf	天板サイズ	251×160mm
天板高さ(m)	1.57~2.01	脚立長(m)	1.57~2.01
使用最大高さ(m)	1.27~1.71	はしご長(m)	3.32~4.25
伸縮幅	440mm	踏みざん幅	60mm
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm	604×169×1679	設置寸法(W)×(D)mm	606~686×1147~1416
段数	6段	重量	9.9kg
アルミ合金製			
奥行60mmのワイドステップ			
伸縮脚は6mmピッチで調整可能			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

