

品番：EA922KD-70

品名：1,000ml 強力カビハイター(付替用)



品名	強力カビハイター(付替用)
品番	EA922KD-70
容量	1000ml
性状	液性
成分	次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミノキシド)、安定化剤
特徴	カビの根まで撃退! 密着成分配合により、垂直壁面のカビも泡が密着し、とどまってしっかり退治します。
香り	ツンとするニオイを抑えたやさしい香りです。
注意	・用途外に使わない。 ・必ず単独で使用する。 酸性タイプの製品や食酢・アルコールなどと混ぜると有害なガスが発生して危険。 ・使用の時は、液が目に入らないように注意する。 ・食品にかからないように注意する。 ・外国製タイルは変色することがあるので、必ず目立たない場所で試してから使う。 ・床や浴槽にたれ落ちたままにしておくと変色することがあるので、すぐ水洗いする。 ・衣服や敷物に液がつくと脱色するので注意。 ・つけかえ時は液はね・液だれに注意。
使えないもの	獣毛のハケ・ブラシ、木製品、ホーロー、アルミニウム、真ちゅうの金属製品(サビの原因になる)、しっくい壁、クロス壁、一部ユニットバスの化粧

販売価格	915円(税抜) / 1,007円(税込)		
カタログ価格	915円(税抜) / 1,007円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/10/06 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2239ページ		

#### 仕様

メーカー	花王プロフェッショナル	商品名	強力カビハイター 業務用つけかえ用
仕様	付替用	容量	1000ml(業務用)
入数	1本	液性	アルカリ性
成分	次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミノキシド)、安定化剤	サイズ(W×D×H)mm	123×98×187

#### 塩素系漂白剤

密着成分配合により、垂直壁面のカビも泡が密着し、とどまってしっかり退治します。

ツンとするニオイを抑えたやさしい香りです。

#### 〈使用上の注意〉

- ・用途外に使わない。
- ・必ず単独で使用する。  
酸性タイプの製品や食酢・アルコールなどと混ぜると有害なガスが発生して危険。
- ・使用の時は、液が目に入らないように注意する。
- ・食品にかからないように注意する。
- ・外国製タイルは変色することがあるので、必ず目立たない場所で試してから使う。
- ・床や浴槽にたれ落ちたままにしておくと変色することがあるので、すぐ水洗いする。
- ・衣服や敷物に液がつくと脱色するので注意。
- ・つけかえ時は液はね・液だれに注意。

#### 〈使えないもの〉

獣毛のハケ・ブラシ、木製品、ホーロー、アルミニウム、真ちゅうの金属製品(サビの原因になる)、しっくい壁、クロス壁、一部ユニットバスの化粧

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.