

品番：EA928BD-540

品名：1.9-5.3m/3段 ファイバーグラスハンドル



販売価格	9,370円(税抜) / 10,307円(税込)		
カタログ価格	9,370円(税抜) / 10,307円(税込)		
在庫数	最新在庫: 38 (2024/10/07 00:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0158ページ2495ページ		



ブラシ等を使っての高所作業に最適です

仕様

全長	1900~5300mm	ハンドル径	32mm
パイプ径	2段目:25mm 3段目:22mm	段数	3段
重量	1300g	材質	ハンドル:ファイバーグラス グリップ:ゴム製 パイプ:アルミニウム(アルマイト処理)
先端ねじ径	3/4" Acme		

ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。BG-12にはアダプターは付属しています。

塗装、染色、ほこり取り、窓掃除など、さまざまな用途に適しています。

パイプはアルマイト処理をされているので錆びにくい。

適合するアクセサリは下記のその他関連からお選びください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.