

品番：EA928BE-360

品名：1.9-3.6m/2段 ファイバーグラスハンドル



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,480円(税抜) / 6,028円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 5,480円(税抜) / 6,028円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2024/10/07 00:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 2495ページ                      |      |   |



軽量で耐久性があります

#### 仕様

|      |                          |       |           |
|------|--------------------------|-------|-----------|
| サイズ  | 1900~3600mm              | ハンドル径 | φ27mm     |
| パイプ径 | φ22mm                    | 重量    | 700g      |
| 段数   | 2段                       | 先端ねじ径 | 3/4" Acme |
| 材質   | ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム |       |           |

ハンドルカラー2色(イエロー・グレー)色は指定はできません。

サイズに1.5mプラスした長さが作業高の目安です。

波目状のファイバーグラスハンドル

アダプター(EA928BH-3)付き

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.