


品番：EA928BF-34

品名：1.9-3.4m ファイバーグラスハンドル(伸縮型)



販売価格	8,790円(税抜) / 9,669円(税込)		
カタログ価格	8,790円(税抜) / 9,669円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/10/07 02:28現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0158ページ		



#### 仕様

全長	1.9~3.4m	重量	1320g
先端ねじ径	3/4" Acme	材質	ハンドル:ファイバーグラス グリップ:ゴム製 パイプ:アルミニウム(アルマイト処理)
サンディングやスクレーピングなどの圧力をかける用途、RVやボートの清掃に最適です。			
ペイントローラーなどのアタッチメントを接続していても、ねじれたり緩んだりすることがありません。			
ゴム製ハンドグリップは滑り止めがあり快適に使えます。			
ロックボタン付き ボタンを取り外して内部の塗料や汚れを掃除できます。			
適合アクセサリは下記のその他関連からお選びください。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.