

品番：EA928BG-245

品名：450mm ウィンドウモップ



販売価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/07 02:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2496ページ		



カーブや角を簡単に掃除できます

仕様

モップ幅	450mm	柄全長	130mm
【ハンドル】 ・ヘッド部はクリップ止式 ・ヘッド部が180°回転するので、曲線や角度を簡単に掃除できます。			
【モップ】 ・保水性が良く両端が補強されています。 ・内側の表面には滑り止めのゴム製裏地と、滑り止め用の伸縮性ストラップ、ウォッシュバーに固定するスナップロックが付いています。 ・鳥のフンなどの固くこびりついた粒子を除去するのに十分な強度があります。 ・毛が抜けないので、再度すすいだり、表面をスクイジーで拭いたりする必要がありません。			
伸縮ハンドルはEA928BTシリーズ、EA928BM-150~-615Bがご使用できます。 接続の際はEA928BH-3が必要です。			
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.