

品番：EA933AD-4A

品名：50ml はめ合用接着剤(高強度・中粘度)



販売価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
カタログ価格	4,400円(税抜) / 4,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2024/10/06 16:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	LOCTITE(ロックタイト)	型番	1800356
商品名	638	内容量	50ml
使用温度範囲	60℃程度	耐熱温度範囲	-55~180℃
可使時間	約10分	実用硬化時間	約4時間
完全硬化時間	24時間	色	緑
推奨隙間	0.25mm以下	せん断強度	鋼:31.0N/m ² (4500.0 psi)
使用方法	ディスペンス装置、手動	粘度	2500.0mPa.s(cP)
硬化タイプ	嫌気性	外観	液体

中粘度

高接着

最高強度品

嫌気性接着剤(※金属の種類や隙間の大きさによって硬化時間が違います)

モーターのシャフト/ローター、ギア、プーリースリーブ、プッシュの隙間の 永久固定用

分解を必要としないはめ合い部分に最適

動的な荷重、軸の荷重および根本的な荷重に優れた耐性を与えます。

特に接着隙間が0.25mm程度あるような円筒形取付部品の接着用に設計されています。

金属接合部で空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。

活性金属(軟鋼など)だけでなくステンレスやメッキ面にも安定した硬化性能を示します。

高い耐熱性と耐油性および油面接着性に優れます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.