

品番：EA942EM-71

品名：300ml 耐熱スプレー(黒)



販売価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
カタログ価格	1,720円(税抜) / 1,892円(税込)		
在庫数	最新在庫：19 (2024/10/06 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1552ページ		



耐熱温度600℃、はがれにくい

### 仕様

カラー	黒	内容量	300ml
乾燥時間(表面乾燥)	20℃:約1時間 冬期:約2時間	塗り面積(1回塗り)	約2㎡ (タタミの広さで:約1.2枚分)
耐熱温度	600℃	うすめ液	不要
ノズル	丸吹き		

油性タイプ

アクリル変成シリコン樹脂系塗料

ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性の必要なところへ塗布して下さい。

はがれにくく、変色も少ないです。

燃焼中のストーブなどには吹きつけないでください。

有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくしてください。

常温で2時間以上乾燥後に被塗物を使用し、加熱(180℃程度の熱で約20~30分以上)することにより塗膜が硬化します。

#### 【使用上の注意】

5℃以下の時や雨天、湿気の高いときは(85%以上)は塗装しないでください。

高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気など温度が40℃以上となる所に置かないでください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.