

品番：EA944BV-713

品名：13.2mmx 50m コルゲートチューブ(黒)



販売価格	9,280円(税抜) / 10,208円(税込)		
カタログ価格	9,280円(税抜) / 10,208円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2024/10/06 18:26現在)		
商品入数	1	販売単位	箱
カタログページ	0284ページ1202ページ		



スリット入りのコルゲートチューブ

仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	DKT-13S
用途	事務所内の配線保護や機器の配線保護	内径	13.2mm
外径	17.0mm	肉厚	0.35mm
長さ	50m	材質	難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲	-40~110℃	カラー	黒

スリット入りなので曲げやすいだけでなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。

延長方向にスリット加工が施されているので、線材の収納作業が簡単にできます。

コンピューターなどの配線や電線類の集束に適しています。

適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.