


品番：EA949RH-139


品名：10x100mm ボールロックピン



販売価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
カタログ価格	4,220円(税抜) / 4,642円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/10/06 18:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1275ページ		



ボールはスプリングによって付勢します。



抜き差しだけのシンプルタイプ

仕様

メーカー	イマオコーポレーション	型番	BJ774-10100-SUS
材質	SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)	ケーブル長	250mm
サイズ(mm)	A:10、B:9、 C:100、D:13、 E:12.7		

抜き差し可能位置決めピンです。

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。

ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合に適しています。

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.