

品番：EA983FT-11C

品名：[単1x2本] LEDツインフラッシュ



販売価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
カタログ価格	5,930円(税抜) / 6,523円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/07 02:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

サイズ(mm)	φ80×186.5(H)	電源	単1電池×2本(別売)
光源	超高輝度赤色LED8個 (上部4個、下部4個)	電池寿命	(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約600時間(上部点滅、下部点灯) (マンガン電池) 約400時間(点滅上下) 約320時間(上部点滅、下部点灯)
取付部外径	40mm	重量	約420g(電池含む) 本体:約160g 単1乾電池×2本:約260g
材質	耐強化ポリカーボネート	視認距離	300m
点滅方式	上:点滅 下:点滅/点灯切り替え	スイッチ	ON/OFF
点滅回数	約77回/分	対応コーン・ホルダー	φ40・φ50用カットコーン、φ40用ホルダー使用可

夜間自動点滅装置付

防滴構造

カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。

発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。

本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。

単1乾電池2本使用のコードレスタイプ

上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)

上下レンズは360度視認可能

コーンに装着した状態で、段積が数個できます。

点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。

EA983FT-3のコーンに差込使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.