


品番：EA983FV-190S

品名：伸縮ガードバー-(1.3-2.2m-トラ4本/自立バック付)



販売価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
カタログ価格	16,500円(税抜) / 18,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/10/06 18:27現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



#### 仕様

長さ	1.30~2.2m(伸縮タイプ)	重量	480g(1本)
材質	ABS樹脂	ポール外径	φ39mm (伸縮部はφ32mm)
反射シート幅	12cm	バックサイズ	φ200×1200mm
材質(バック)	生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ	収納目安	1.5mガードバーで12~15本
スタンドサイズ	670mm×2本	耐荷重(バック)	20kg
設置時の地面からの高さ	1050mm	色	黄/黒

コーンと組み合わせてご使用いただけます。

収納時、ポールを回してロックできます。

先端部分を左右どちらかに少し回すことで、ロックが解除され伸長が可能になります。(約1周回すとロックができます)

ショルダーベルト、持ち手付

ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。

たためるスタンド付

1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバックから出る状態で取り出しやすいです。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.