

品番 : EA983FW-19

品名 : AC90-250V LED信号灯 ベースユニット



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2024/10/06 16:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1261ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |                 |        |                 |
|------|-----------------|--------|-----------------|
| メーカー | パトライト (PATLITE) | 型番     | LR6-M2WJNW      |
| 定格電圧 | AC100~240V      | 仕様     | 点灯              |
| 材質   | 本体:ポリカーボネート     | サイズ    | φ60×169(H)mm    |
| 重量   | 320g            | 最大取付板厚 | 7mm             |
| コード長 | 1300mm          | 付属品    | フランジ付ナット(M4)×3個 |

直取付型・キャブタイヤケーブル

屋内用

IP65対応、湿気や塵埃の多い工場でも使用できます。

EA983FW-10RA~10YAの信号灯と組み合わせてご使用下さい。

載せてひねるだけで組立完了。

LEDユニットは最高5段まで積層可能

UL規格対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

