

品番：EA987-5A

品名：150kgx5.0m チェーンブロック



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 51,800円(税抜) / 56,980円(税込) | | |
| カタログ価格 | 51,800円(税抜) / 56,980円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2024/10/06 20:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------|-------|
| 定格荷重(kg) | 150 | 揚程(m) | 5.0 |
| 重量(kg) | 3.9 | 手巻力量(kg) | 17 |
| フック口開き | 14mm・19mm | フック間最小距離 | 220mm |
| 試験荷重 | 150% | 昇降移動距離手鎖1m | 67mm |
| 線径×ピッチ | 荷鎖:3.0×9.3mm 手鎖:2.5×14mm | 荷鎖掛数 | 1 |
| 荷鎖等級 | V | 手鎖長さ | 2m |
| 超軽量タイプ | | | |
| 長寿命のホイスト専用ロードチェーン採用 | | | |
| 工具箱に入ります。 | | | |
| ハイレベルの剛性構造・機構保持 | | | |
| 過負荷防止機能付 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

