

品番：EA987DC-10

品名：125kgx10m 電動チェーンブロック



販売価格	155,000円(税抜) / 170,500円(税込)		
カタログ価格	155,000円(税抜) / 170,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:21現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1807ページ		



定格荷重(kg)	125	揚程(m)	10
巻上速度(m/分)	6.5	重量(kg)	8.9
電源	単相100V	モーター出力	180W
操作コード	9.5m	電源コード	3m
フック間最小距離	280mm	ロードチェーン	線径×ピッチ:3×9mm
超軽量・コンパクト設計			
V級表面硬化ロードチェーンを採用			
過負荷防止機能、過巻防止希望を搭載			
上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備			
チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.