

品番 : EA987DC-3

品名 : AC100V/125kgx 3m 電動チェーンブロック



販売価格	95,100円(税抜) / 104,610円(税込)		
カタログ価格	95,100円(税抜) / 104,610円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2024/10/06 20:18現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1807ページ		



定格荷重(kg)	125	揚程(m)	3
巻上速度(m/分)	6.5	重量(kg)	7.5
電源	単相100V	モーター出力	180W
操作コード	2.5m	電源コード	3m
フック間最小距離	280mm	ロードチェーン	線径×ピッチ:3×9mm

超軽量・コンパクト設計


V級表面硬化ロードチェーンを採用

過負荷防止機能、過巻防止希望を搭載

上下フックに横ずれ防止タイプの外れ止めを装備

チェーンバケットは柔軟性に優れた高強度ビニール製

#### 代替品

	品番 EA987DD-3 コメント 200kg/3.0m
--	---------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.