

品番 : EA991CD-311

品名 : M10 グリースポンプ用カプラー(スイベル付)



販売価格	1,890円(税抜) / 2,079円(税込)		
カタログ価格	1,890円(税抜) / 2,079円(税込)		
在庫数	最新在庫: 89 (2024/10/06 22:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0670ページ		



仕様

仕様	360°回転スイベル付	ノズルねじサイズ	M10×1
ノズル径	17mm	使用圧力	207barまで
360°回転するので、好きな角度に調節できます。			
45°の位置でロックできます。			
ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。			
スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。			
亜鉛メッキ仕上げ			
手動式グリースガン専用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.